

secabotas



SEC004

RF radio frequency control

Carbon Fiber technology


Up to 7 hours heating time

Li-ion 1800mAh battery

3.7V voltage

Charging voltage 3.0V - 4.2V

GS, CE and ROHS approved




Switch




Micro USB


LED



60°C



50°C



40°C

ES Recorte la plantilla en función de la talla de su calzado mediante las líneas facilitadas en la parte inferior de la misma. Realizar la carga de las plantillas previamente con el cargador micro usb suministrado durante aproximadamente 4h. El indicador led le guiará a través del proceso de carga mediante la intermitencia secuencial de cada uno de los leds. Una vez finalizada la carga seleccione mediante el mando a distancia suministrado (o mediante el selector incorporado en la plantilla) la temperatura y la autonomía deseadas y disfrute de su confort.

EN Cut out the template based on the size of your shoes by lines provided at the bottom of it. Perform load templates previously with the micro usb charger supplied for about 4h. The LED indicator guides you through the process of loading by the sequential flashing of each LED. Once the loading point by the supplied remote control (or by the built-in template selector) temperature and the desired autonomy and enjoy your comfort.

FR Découpez le modèle basé sur la taille de vos chaussures par des lignes fournies au bas de celui-ci. Effectuer des modèles de charge préalablement avec le chargeur micro USB fourni pour environ 4h. L'indicateur LED vous guide à travers le processus de chargement par le clignotement séquentiel de chaque LED. Une fois le point par la télécommande fournie (ou par le sélecteur de modèle intégré) la température et l'autonomie souhaitée et le chargement profiter de votre confort.



ESPORTS ALPÍ
Avda. Sant Joan de Caselles, Local 2
AD100 Canillo, Principat d'Andorra
+376 350176 info@tugga.ad
www.tugga.ad